

# 高圧：背負い式充電噴霧器 スマートコーシン

スマートコーシン  
共通バッテリー

SLS-15H



■付属噴口



縦型二頭口噴口



自在一頭口噴口

直射  
4m  
OK!

ノズル  
仕様

ノズルパイプ：60cm  
ホース：1.4m  
噴口接続部：G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
ノズルパイプ接続部：G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>

急速充電

手元スイッチ付

高圧タイプ

製品紹介動画：P201 FAQ動画：P202

バッテリー：PA-332 (P.28参照)  
18V 2.0Ahバッテリー  
充電器：PA-430 (P.28参照)  
18V急速充電器II

機種	SLS-15H		SLS-15HN		
タンク容量	15L				
ポンプ	ダイヤフラムポンプ				
最高圧力	締め切り時：1.0MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> )				
噴口	縦型二頭口噴口		自在一頭口噴口		
噴霧状態	噴霧		噴霧	直射	
	高圧時	低圧時	高圧時	高圧時	
	噴霧量	1.1L/分	0.52L/分	0.70L/分	1.2L/分
	噴霧圧力	0.75MPa	0.20MPa	0.8MPa	0.7MPa
噴霧可能目安	56L (約3.7杯分)	190L (約12.7杯分)	45L (約3杯分)	66L (約4.4杯分)	
噴霧目安*	縦型二頭口：幅1m、直射散布：(斜め45度)約4m				
種類	リチウムイオン 18V 2.0Ah				
充電器	急速充電 AC-100V (50Hz、60Hz)				
充電時間 <sup>※1</sup>	約60分				
作業時間目安 <sup>※2</sup>	高圧：約50分/低圧：約4.5時間				
本体重量 <sup>※3</sup>	3.8kg				
付属品	ノズルパイプ(60cm)、計量カップ、縦型二頭口噴口、自在一頭口噴口				
バッテリー・充電器	あり		なし <sup>※4</sup>		
J A N	4971770-453937		4971770-453951		

※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2.満充電時 ※3.バッテリーなど付属品含む。  
※4.バッテリー・充電器別売：バッテリーパック18V2.0Ah(PA-332) 急速充電器II 18V(PA-430)  
※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。★P.29参照  
※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.93)』をご確認ください。