

高圧：背負い式充電噴霧器 スマートコーシン

噴霧器

充電式 SLS

スマートコーシン
共通バッテリー

SLS-15H



■付属噴口



縦型二頭口噴口



自在一頭口噴口

直射
4m
OK!

ノズル仕様
ノズルパイプ：60cm
ホース：1.4m
噴口接続部：G¹/₄
ノズルパイプ接続部：G¹/₄

急速充電

手元スイッチ付

高圧タイプ

製品紹介動画：P201 FAQ動画：P202

バッテリー：PA-332 (P.28参照)
18V 2.0Ahバッテリー
充電器：PA-430 (P.28参照)
18V急速充電器II

機種	SLS-15H	SLS-15HN
タンク容量	15L	
ポンプ	ダイヤフラムポンプ	
最高圧力	締め切り時：1.0MPa(10kgf/cm ²)	
噴口	縦型二頭口噴口	自在一頭口噴口
噴霧状態	噴霧	噴霧 直射
	高圧時 低圧時	高圧時 高圧時
噴霧量	1.1L/分 0.52L/分	0.70L/分 1.2L/分
噴霧圧力	0.75MPa 0.20MPa	0.8MPa 0.7MPa
噴霧可能目安	56L (約3.7杯分) 190L (約12.7杯分)	45L (約3杯分) 66L (約4.4杯分)
噴霧目安★	縦型二頭口：幅1m、直射散布：(斜め45度)約4m	
種類	リチウムイオン 18V 2.0Ah	
充電器	急速充電 AC-100V (50Hz、60Hz)	
充電時間※1	約60分	
作業時間目安※2	高圧：約50分/低圧：約4.5時間	
本体重量※3	3.8kg	
付属品	ノズルパイプ(60cm)、計量カップ、縦型二頭口噴口、自在一頭口噴口	
バッテリー・充電器	あり	なし※4
J A N	4971770-453937	4971770-453951

※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2.満充電時 ※3.バッテリーなど付属品含む。
※4.バッテリー・充電器別売：バッテリーパック18V2.0Ah(PA-332) 急速充電器II 18V(PA-430)
※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。 ★P.29参照
※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表 (P.93)』をご確認ください。